

## FACTSHEET

Sauber, sicher, simpel: milKit macht Tubeless einfach

### VORTEILE

**Sauber:** Ventil verstopft nicht mit Dichtmilch dank Gummiklappen am Ventulfuss

**Sicher:** milKit compact zeigt exakt an, wie viel Dichtmilch im Reifen ist – erhöhter Pannenschutz

**Simpel:** Bei ausgeschraubtem Ventilherz entweicht keine Luft aus dem Reifen – entspanntes Aufpumpen

**Schnell:** Dichtmilch durch das Ventil kontrollieren – der Reifen bleibt dran, die Luft drin und die Hände sauber

### ANWENDUNG

1. Ventilherz aus milKit-Ventil schrauben: Luft bleibt im Reifen (empfohlener Luftdruck 0.1 bis 1.5 bar/1.5 bis 22 psi)
2. milKit Applikator durch das Ventil in den Reifen führen und Dichtmilch in die Spritze fließen lassen. Den Absperrhahn schliessen, sobald die Dichtmilch vollständig aus dem Reifen entfernt ist.
3. Menge und Qualität der Dichtmilch kontrollieren
4. Benötigte Nachfüllmenge auf demselben Weg einfüllen
5. Ventilherz wieder in das Ventil schrauben und Biken gehen

### PRODUKTE

#### milKit compact 35 / 55 / 75

Lieferumfang: 1x Mess- und Nachfüllspritze, 2x milKit Alu-Tubelessventil (35 mm, 55 mm oder 75 mm), 1x Messrohr, 1x flexibler Verbindungsschlauch mit Absperrhahn, 1x Ventilherz-Tool, 1x Bedienungsanleitung

UVP:  
ab CHF 59.95 bzw. € 55.95

#### milKit valve pack 35 / 55 / 75

Lieferumfang: 2x milKit Alu-Tubelessventil (35 mm, 55 mm oder 75 mm), 1x Ventilherz-Tool

UVP:  
ab CHF 32.95 bzw. € 29.95

Hier erhältlich:  
[www.milKit.bike/shop](http://www.milKit.bike/shop)

